



### Hauptmerkmale

|                                |                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                       | Harmony XAPS                                                                                     |
| Produkt- oder Komponententyp   | Steuerstat m Schlüsselbet                                                                        |
| Kurzbezeichnung des Geräts     | XAPS                                                                                             |
| Produktmontage                 | Bündiger Einbau                                                                                  |
| Zusammenstellung Gehäuse       | 1 Schlüsselwahlschalter, Federrückführung von rechts nach links 1 S Pfeil nach rechts Markierung |
| Betriebs- Positionsinformation | 2 Stellungen                                                                                     |
| Schlüsselabzugposition         | Links                                                                                            |
| Betrieb der Kontakte           | Gestuft schaltend                                                                                |

### Zusatzmerkmale

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgewicht                                         | 0,89 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlüsse - Klemmen                                   | Schraubklemmenleisten, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ mit Kabelende entspricht IEC 60947-1<br>Schraubklemmenleisten, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ ohne Kabelende entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                      |
| [M] Anzugsdrehmoment                                   | 0,8...1,2 Nm entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schraubenkopfform                                      | Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher<br>Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher<br>Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher                                                                                                        |
| Kontaktmaterial                                        | Silberlegierung (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen              | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurzschlusschutz                                       | 10 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 10 A entspricht IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                     | 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit              | 6 kV entspricht IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom                          | 3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1<br>6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1<br>0,55 A bei 125 V, DC-13, Q600 entspricht IEC 60947-5-1<br>1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht IEC 60947-5-1 |
| Kompatibilitätscode                                    | XAPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Montage

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Beschichtung                     | TC                            |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                   |
| Schutzklasse für Stromschläge    | Klasse I entspricht IEC 60536 |
| Schutzart (IP)                   | IP54 entspricht IEC 60529     |
| Schutzart (IK)                   | IK08 entspricht IEC 62262     |
| Normen                           | IEC 60947-5-1                 |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| REACH free of SVHC                  | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Toxic heavy metal free              | Ja                                                                                          |
| Mercury free                        | Ja                                                                                          |
| RoHS exemption information          | <a href="#">Ja</a>                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                         |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                           |