

CC1,5-TS-2,10F K/L AU - 压接插针



1029396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029396>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

压接插针，触点直径: 1.5 mm，车削，孔式插头，插针材料: CuZn，触点表面: Ni/Au，接线容量: 1.5 mm² ... 1.5 mm²，AWG 14



商业数据

订货号	1029396
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AF2CJB
产品关键代码	AF2CJB
目录页面	页码278 (C-2-2019)
GTIN	4055626531403
单件重量 (含包装)	0.427 g
单件重量 (不含包装)	0.427 g
原产地	DE

CC1,5-TS-2,10F K/L AU - 压接插针



1029396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029396>

技术数据

安装

安装类型	卡接
------	----

产品属性

产品类型	压接插针
型号	对应各自的孔式插针
触点类型	车削

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
连接系统	压接
导线横截面	1.5 mm ² ... 1.5 mm ² (柔性)
可连接导线横截面 AWG	14 (柔性)
柔性导线横截面	1.5 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	14 ...

材料规格

接触件材料	CuZn
材料接触表面	Ni/Au

尺寸

机械特性	
接点直径	1.5 mm

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 100

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C


CC1,5-TS-2,10F K/L AU - 压接插针



1029396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029396>

图纸



压接件，直径:1.5 mm

CC1,5-TS-2,10F K/L AU - 压接插针



1029396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029396>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,5-TS-2,10F K/L AU - 压接插针

1029396

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029396>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO₂e 千克

0.412千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn