




FAG

UC206

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint 2RSR 2RSR

profil de la surface extérieure B

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
D _{SP}	62 mm	Diamètre extérieur
B	38,1 mm	Largeur
C _{ur}	590 N	Limite à la fatigue, radiale
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	327 g	Poids

Dimensions

C	19 mm	Largeur, bague extérieure
C ₂	19,6 mm	Largeur totale joint
S	15,9 mm	Distance piste
d ₁	40,2 mm	diamètre de bord bague intérieure
C _a	5 mm	Distance trou de lubrification
A	5 mm	Distance taraudage
W	3 mm	Largeur entre plats



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 03:10:27 UTC

SCHAFFLER

Plage de température

T min -20 °C Température de fonctionnement min.

T max 100 °C Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f₀ 13,8 Facteur de calcul

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique