

SD218AU50C

LXM AMPLIFICATEUR PAS A PAS 2PH, CANOPEN

Code stock: Not on Stock

Prix*: 180.04 USD



Principales

Gamme de produit	Lexium SD2
Type de produit ou équipement	Entraînement pas à pas pour commande de mouvement
Nom de l'appareil	SD218
Interface de communication	CANopen

Complémentaires

Nombre de phases réseau	Monophasé
[Us] tension d'alimentation	24...48 V
Type de tension d'alimentation	CC
Limites de la tension d'alimentation	12...48 V
Courant phase moteur max	5 A
Consommation électrique	<= 4 mA
Tension état 0 garanti	0...0,8 V pour E/S d'usage général définies comme entrées
Tension état 1 garanti	2,2...24 V
Courant d'entrée	1,75 MA - niveau haut pour E/S d'usage général définies comme entrées
Courant de sortie	600 mA - 1 voie, taux de service = 0.8 pour E/S d'usage général définies comme sorties 275 mA - quatre canaux, continu pour E/S d'usage général définies comme sorties
Tension d'entrée	0...24 V pour E/S d'usage général définies comme entrées
Ondulation résiduelle	2 V à tension nominale
Raccordement électrique	1 connecteur sertissage de fil 4 broches pour interface moteur 1 connecteur sertissage de fil 2 broches pour tension d'alimentation 1 connecteur DB9 pour interface de bus de terrain CANopen 1 connecteur sertissage de fil 14 broches pour interface multifonction
Vitesse de transmission	10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
Type de refroidissement	Convection
Largeur	76 Mm
Hauteur	54 Mm
Profondeur	99 Mm
Marquage	CE
Poids du produit	0,34 Kg

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Décharge électrostatique conforming to CEI 61000-4-2 Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées conforming to CEI 61000-4-3 Immunité aux transitoires électriques conforming to CEI 61000-4-4 Impulsion tension/courant conforming to CEI 61000-4-5 Immunité aux chutes de tension conforming to CEI 61000-4-11 Immunité aux perturbations RF transmises par conduction conforming to CEI 61000-4-6
Normes	EN 55011 group 1 class A CEI 61000-3-2 EN 61000-3-3
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C sans déclassement avec flasque moteur monté sur une plaque d'acier 300 x 300 x 10 mm 50...65 °C avec réduction en puissance de 2,2 % par °C avec flasque moteur monté sur une plaque d'
Température de l'air ambiant pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	15...85 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans déclassement
Degré de protection IP	IP20

Détails concernant la commande et l'expédition

Catégorie	US10NET11300
Programme promotionnel	0NET
GTIN	3606480190407
Rentabilité	Non
Pays d'origine	US

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	13,4 Cm
Longueur de l'emballage 1	19,7 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	520,0 G
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 Cm
Poids de l'emballage 2	4,873 Kg

Durabilité de l'offre

Proposition 65 de Californie	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil 
Sans PVC	Oui
Reprise	Non

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Product Life Status : **Commercialisé**