





## Coudé - AS\*2\*1F-A AS1201F-M5-04A

### Fiche technique

### General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable

### Spécifications standards


|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Série salle blanche                          | Sans                                                 |
| Taille du corps                              | 1 (M5 X 0.8, 10-32UNF)                               |
| Type                                         | 2 (Coudé)                                            |
| Type de Réglage                              | 0 (Réglage à l'échappement)                          |
| Filetage                                     | R ou Filetage M                                      |
| Orifice                                      | M5 (M5 X 0.8)                                        |
| Cotes sur plats (H)                          | Taille du corps 1: 9mm; Taille du corps 2, 3, 4 sans |
| Diam. ext. du tube applicable                | Ø4                                                   |
| Joint                                        | Sans                                                 |
| Exécutions spéciales                         | Sans                                                 |
| Pression du fluide                           | Air                                                  |
| Température maximum du fluide                | 60 °C                                                |
| Température minimum du fluide                | -5 °C                                                |
| Pression maximale d'utilisation              | 1 MPa                                                |
| Pression minimale d'utilisation              | 0.1 MPa                                              |
| Pression d'épreuve                           | 1.5 MPa                                              |
| Température ambiante max.                    | 60 °C                                                |
| Température ambiante min.                    | -5 °C                                                |
| Coefficient de pression critique             | 0.2                                                  |
| Conductance sonique dm <sup>3</sup> /(s·bar) | 0.3                                                  |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nombre de tours de la vis | 8        |
| Poids                     | 0.005 Kg |

Dimensions



Constructions



Nomenclature

| N° | Description   | Matière        | Note          |
|----|---------------|----------------|---------------|
| 1  | Corps A       | PBT            |               |
| 2  | Corps B       | Laiton         | Electrozingué |
| 3  | Molette       | POM            |               |
| 4  | Vis           | PBT            |               |
| 5  | Entretoise    | Laiton         | Electrozingué |
| 6  | Joint en U    | HNBR           |               |
| 7  | Joint torique | NBR            |               |
| 8  | Joint torique | NBR            |               |
| 9  | Raccord       | —              |               |
| 10 | Joint         | NBR            |               |
| 11 | Joint         | NBR/acier inox |               |

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F\\_FG-A-Dd\\_FR.pdf](#)