



Brand of NTN corporation

## Données techniques



### 6306NRZ

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée



Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteur d'un côté

#### VISUEL(S)



#### NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Marque                                                  | SNR      |
| d - Diamètre Intérieur                                  | 30 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                                  | 72 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure      | 19 mm    |
| d1 - Diamètre extérieur bague intérieure                | 41,7 mm  |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure                | 62,5 mm  |
| a min - Position mini rainure                           | 3,07 mm  |
| a max - Position max rainure                            | 3,28 mm  |
| Ca min - Position mini segment                          | 4,67 mm  |
| Ca max - Position max segment                           | 4,98 mm  |
| rs - Rayon mini de Raccordement                         | 1,1 mm   |
| rNs - Rayon mini de Raccordement                        | 0,5 mm   |
| D3 - Diamètre max fond de la rainure                    | 68,81 mm |
| b min - Largeur mini rainure                            | 1,9 mm   |
| b max - Largeur max rainure                             | 2,2 mm   |
| r0 max - Rayon max fond de rainure                      | 0,6 mm   |
| D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé | 78,6 mm  |
| f - Epaisseur anneau d'arrêt                            | 1,65 mm  |
| Référence du segment d'arrêt                            | R72      |
| Classe de Jeu Radial                                    | CN       |
| Masse                                                   | 0,346 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| C - Capacité charge dynamique | 29700000 mN |
|-------------------------------|-------------|



## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| <b>C0 - Capacité Charge Statique</b>             | 15900000 mN |
| <b>Cu - Charge limite à la fatigue</b>           | 720000 mN   |
| <b>f0 - Coefficient</b>                          | 13.1        |
| <b>N ref - Vitesse thermique de référence</b>    | 66000 °/s   |
| <b>N lim - Vitesse limite Mécanique</b>          | 96000 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b> | 233,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>  | 393,15 °K   |

## FREQUENCES ROULEMENT

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)</b> | 3.054 Hz |
| <b>BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)</b> | 4.946 Hz |
| <b>BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)</b>       | 3.99 Hz  |
| <b>BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)</b>      | 1.995 Hz |
| <b>FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)</b>                 | 0.382 Hz |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>da min - Diamètre mini épaulement BI</b>                    | 36,5 mm |
| <b>da max - Diamètre max épaulement BI</b>                     | 41,7 mm |
| <b>Da max - Diamètre max épaulement BE</b>                     | 65,5 mm |
| <b>ra max - Rayon max de raccordement arbre &amp; logement</b> | 1 mm    |
| <b>rNa max - Rayon max de raccordement côté segment</b>        | 0,5 mm  |
| <b>Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt</b>         | 80 mm   |



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

| $\frac{f_0 F_a}{C_0}$ | e    | Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |      |
|-----------------------|------|-------------|---|-------------|------|
|                       |      | X           | Y | X           | Y    |
| 0.172                 | 0.19 | 1           | 0 | 0.56        | 2.3  |
| 0.345                 | 0.22 |             |   |             | 1.99 |
| 0.689                 | 0.28 |             |   |             | 1.71 |
| 1.03                  | 0.28 |             |   |             | 1.55 |
| 1.38                  | 0.3  |             |   |             | 1.45 |
| 2.07                  | 0.34 |             |   |             | 1.31 |
| 3.45                  | 0.38 |             |   |             | 1.15 |
| 5.17                  | 0.42 |             |   |             | 1.04 |
| 6.89                  | 0.44 |             |   |             | 1    |

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

| $X_0$ | $Y_0$ |
|-------|-------|
| 0.6   | 0.5   |

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si  $P_0 < Fr$ , alors considérer  $P_0 = Fr$

