
KT5002

Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 100 / L = 11
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30

KT5002

Détecteur sensitif capacitif


KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Durée signal de sortie	[ms]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67; IP 69K; (face frontale)
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	391
Données mécaniques		
Poids	[g]	131
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 100 / L = 11
Matières		face active: PA Grilamid TR 90UV transparent; boîtier: PC/ABS noir; Enjoliveur de couleur: PC/ABS vert
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, rouge
	fonctionnement	8 x LED, vert
Accessoires		
Accessoires en option		enjoliveur en différentes couleurs
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A



KT5002

Détecteur sensitif capacitif

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Raccordement

