

## CARACTERISTIQUES

- Borne de tube en acier inoxydable : 1 000 mm de haut
- Base de 350 mm de diamètre
- Sangle en nylon/polyester noir
- La sangle s'étend jusqu'à 2,8 m
- Sangle de rechange disponible
- Couvercle à dôme et base en béton
- Caoutchouc sous la base pour la protection
- Assemblage facile

## Borne rétractable noire de RS Pro, barrière extensible

RS code commande : 829-9065



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Gamme RS Pro de bornes de barrière de sécurité avec ceinture rétractable. Les bornes de barrière sont idéales pour fermer les zones rapidement et facilement. Il s'agit d'un système de barrière temporaire robuste, durable et facile à utiliser basé sur des poteaux de 1 000 mm de haut avec une base lourde et une sangle rétractable de 48 mm de large qui se verrouille simplement sur l'unité suivante.

829-9062 - borne noire avec ceinture noire rétractable

829-9065 - borne chromée avec ceinture noire rétractable

829-9090 - cassette de rechange 4 contacts, sangle noire

## Caractéristiques

<b>Type de barrière</b>	Barrière extensible
<b>Matériau</b>	Nylon/polyester
<b>Finition</b>	Chromé
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Application</b>	Contrôle de foules, empêchant l'entrée dans les zones dangereuses et les organisations de file d'attente, Protection des personnes dans les zones telles que les baies de chargement des véhicules, des chariots élévateurs et autres accidents de circulation, blocage temporaire des zones restreintes telles que les baies de chargement, les entrepôts, les hôpitaux et les sites de construction ou pour guider les personnes dans une certaine direction.

## Spécifications mécaniques

<b>Diamètre</b>	63mm
<b>Hauteur</b>	950 → 1000 mm

**Assembly instruction:**



Packaging information: 2 sets into carton

