



Brand of NTN corporation

Données techniques

UCPG208

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC.208.G2, PG208

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	30 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm
d - Diamètre arbre	40 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

E - Profondeur du filetage du trou de montage	22 mm
G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	49,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	20 mm
H2 - Hauteur du logement	98 mm
J - Distance entre trous de fixation	78 mm
L - Longueur du logement	110 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	35 mm
N - Dimension trou de fixation	M12
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,84 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

