

LQW15AN13NG00#

「 # 」には包装コードが入ります。

生産中

General

125℃

Wound
(No Shield)
000


Tight
Tolerance

Reflow
OK

RoHS


< 包装コード有り品番一覧 >
LQW15AN13NG00D、 LQW15AN13NG00B

形状



W	Inductance (nH)
0.6±0.1	1.5-23
0.5±0.1	24-120

(in mm)



L寸法	1.0 ± 0.1mm
W寸法	0.6 ± 0.1mm
T寸法	0.5 ± 0.1mm
サイズコード mm (inch)	1005

参考情報

包装コード	仕様	最小受注単位
D	φ 180mm紙テープ	10000
B	バラ包装	500

質量(参考値)	
1個	0.0008g

スペック


インダクタンス	13nH ± 2%
インダクタンス測定周波数	100MHz
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	430mA
直流抵抗上限	0.21 Ω
Q 以上	25
Q 測定周波数	250MHz
自己共振周波数 (以上)	5.0GHz
使用温度範囲 (自己温度上昇含まない)	-55 ~ 125

⚠️ お願い


- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

特性データグラフ

■ インダクタンス-周波数特性(代表値)



■ Q-周波数特性(代表値)



当PDFデータには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている
納入仕様書の内容をご確認いただくか、承認図の取交しをお願いします。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認下さい。