

DCH911X3-QW

Marteau de démolition SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion
Brushless 27J



5035048791691

Description du produit :

Force de frappe (E.P.T.A.) : 27J Cadence de frappe (cps/min) : 1350-1620 Orientation du burin (positions) : 12 Niveau de vibrations (m/s²) : 6 Perform & Protect



Fonctionnalités et avantages du produit :

- Moteur brushless : plus compact, grande durabilité, ce moteur permet aussi d'optimiser les performances de l'outil et l'autonomie des batteries.
- Force de frappe de 27J : puissance de frappe et taux d'enlèvement de matière les plus élevés de la catégorie.
- 12 positions d'orientation du burin : une position confortable quelle que soit l'application à effectuer.
- Perform & Protect : mécanisme flottant pour limiter les vibrations, outil répondant à toutes les normes de sécurité et de protection de l'utilisateur, niveau de vibrations faible permettant d'augmenter le temps de travail avec l'outil.
- Wireless Tool Control : connexion avec l'aspirateur, permettant un démarrage et un arrêt en simultané avec le démolisseur, système très pratique évitant les temps d'arrêt.
- Utilisation avec le système d'extraction de poussière DWH051-XJ.

Specifications techniques :

- Tension : 54 V
- Ampères : 9 Amp

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries (x3)
- Chargeur (x1)
- Poignée latérale multi-positions (x1)
- Coffret (x1)

DCH911X3-QW

Marteau de démolition SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion
Brushless 27J



5035048791691

Produit faisant partie de la série DCH911

Ref	Titre
DCH911NK-XJ	Marteau de démolition SDS-max XR FLEXVOLT 54V Brushless 27J
DCH911X3-QW	Marteau de démolition SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless 27J