


CARACTERÍSTICAS

- Deja un bajo nivel de residuos de fundente transparente que se pueden dejar de manera segura en la PCB
- Fluye bien en todos los acabados de componente y PCB
- Ideal para todas las aplicaciones sin plomo
- Se esparce como un flujo RA
- Disponible en diferentes diámetros de cable

Punto de fusión RS Pro de 0,71 mm sin plomo y +217 °C.

Código RS: 756-8884



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El 1 de julio de 2006 la RoHS limitó el uso de materiales de base de plomo a los fabricantes de electrónica y equipos electrónicos debido al peligro para la salud del plomo. El SAC305 de base de resina de RS PRO es un cable de soldadura sin limpieza y sin plomo que se humedece mejor que las soldaduras basadas en SnCu.

Especificaciones

Formulario de producto	Cable
Punto de fusión	217 °C a 219 °C.
Porcentaje de plata	3%
Porcentaje de estaño	96.5%
Tipo de flujo	Basado en colofonia
Porcentaje de contenido de flujo	3.3 %
Porcentaje de cobre	0.5%
Aplicaciones	Para asegurar componentes eléctricos a placas de circuito integradas, moldeadas para asegurar componentes en su lugar en juntas de soldadura, también se puede utilizar para soldadura ligera, en reparación, desarrollo de prototipos y producción

Especificaciones mecánicas

Diámetro del cable	0.71mm
Peso del producto	250g

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de la punta del soldador	360 °C a 400 °C.
--------------------------------------	------------------

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	J-STD 004; J-STD 006
---------------------------	----------------------

