

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Netzwerkkabel



1403267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Netzwerkkabel, Schutzart: IP67/IP20, Polzahl: 8



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1403267
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNPAA
GTIN	4046356646215
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,861 g
Zolltarifnummer	85444210
Ursprungsland	PL

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Netzwerkkabel



1403267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	8
Geschirmt	ja

Materialangaben

Außenmantel, Material	PUR
Material Leiter	blanke Cu-Litze

Elektrische Eigenschaften

Übertragungseigenschaften (Kategorie)	Class D
Wellenwiderstand	100 Ω

Kabel / Leitung

Leitungstyp	Ethernet
Leitungsaufbau	4x2xAWG26/7; S/FTP
Leitungsaußendurchmesser	6,40 mm
Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	wasserblau RAL 5021
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1 mm
Einzelader, Farbe	weiß-blau, weiß-orange, weiß-grün, weiß-braun
Leitungsquerschnitt	0,14 mm ²
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Leiteraufbau Signalleitung	7x 0,16 mm
AWG Signalleitung	26
Wellenwiderstand	100 Ω $\pm$ 15 % (bei 1 ... 100 MHz)
Kleinsten Biegeradius, fest verlegt	min. 32 mm (Kabel, feste Verlegung)
Kleinsten Biegeradius, beweglich verlegt	min. 32 mm (Kabel, bewegliche Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67/IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	Stecker/Buchse
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-40 °C ... 80 °C (ohne mechanische Betätigung)
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-101

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Netzwerkkabel



1403267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Netzwerkkabel



1403267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Netzwerkkabel



1403267

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403267>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de