
Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil Type I, 20x55, 8 mm Nut, Verbindungsprofil fýr Flåchenprofil, 2000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801793



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

- RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen.
- Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen.
- Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	1
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	20 x 55 mm
Länge	2000 mm
Nutgröße	8 mm
Masse (G)	1.48 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	2.02 cm^4 10.79 cm^4
Abschnittmodul (Wx, Wy)	1.93 cm^3 3.91 cm^3

Ähnliche Produkte

Parameter	761-3331	xxx-xxx	187-3278	187-3279
Marke	**RS PRO**	**RS PRO**	**RS PRO**	**RS PRO**
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	2	7	1	2
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen
Strebenprofil	40 x 40 mm	20 x 152 mm	40 x 16 mm	80 x 16
Länge	2000 mm	2000 mm	3000 mm	3000 mm
Nutgröße	8	8	8	8
Masse (G)	1.84 kg/m	4.93 kg/m	0.62 kg/m	1.31 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	10.45 cm^4 9.20 cm^4	7.56 cm^4 350.58 cm^4	0.67 cm^4 3.38 cm^4	1.59 cm^4 29.24 cm^4
Abschnittmodul (Wx, Wy)	5.22 cm^3 4.60 cm^3	7.35 cm^3 46.19 cm^3	0.82 cm^3 1.69 cm^3	1.90 cm^3 7.31 cm^3

Dimensionaldiagramm

