

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. SCANGRIP

Adresse du fournisseur: Produktudvikling, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg Svendborg, DK

Référence du modèle: 03.5619 NOVA-EX

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	COB LED		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	32	Classe d'efficacité énergétique	E
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	3 527 sur Cône large (120°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	6 060
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	32,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,78
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	87

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	270	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	266		
	Profondeur	123		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,322 0,335
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		1 645	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	103
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		50	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,90		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ 1)		0,90	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	3
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	-


a) ⁻ : sans objet;

b) ⁻ : sans objet;

Spectra



Modèle mis sur le marché de l'Union du 01/01/2023



Numéro d'enregistrement EPREL: 2026188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2026188>

Fournisseur: Scangrip A/S (Fabricant)

Site web: <https://www.scangrip.com/>

Service après-vente:

Nom: Produktudvikling

Site web: www.scangrip.com

Courriel: je@scangrip.com

Téléphone: +4563206320

Adresse:

Rytterhaven 9
5700 Svendborg
Danemark