

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfskontakt, Multi9, SD, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, unterer Anschluss

M9A26917

EAN Code: 3606482129214

Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung des Geräts	SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	2...100 mA bei 24 - 240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA bei 24 V, DC 2...100 mA bei 48 V, DC 2...100 mA bei 60 V, DC 2...100 mA bei 130 V, DC 2...100 mA bei 220 V, DC
9-mm-Raster	1
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 EN 62019-2 UL 1077 UL 489 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235
Produktzertifizierungen	CE UKCA UL
Konformitätskennzeichen	EAC CCC

Zusatzmerkmale

Betriebsmodus	Verkettung bis zu 100 Geräte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montageort	Linke Seite des Leistungsschalters
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	29 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Grau
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm ² - fest Schraubklemme (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	38,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	10,200 cm
VPE 2 Länge	23,500 cm
VPE 2 Gewicht	518,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	5,730 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.