




FAG

UCT206

Coulisseaux-tendeur complet

Paliers auto-aligneurs UCT, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour mouvements linéaires

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
H	102 mm	Hauteur
L	113 mm	Longueur totale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	590 N	Limite à la fatigue, radiale
C _r	20.700 N	Charge dyn. de base, radiale
≈m	1,299 kg	Poids

Cotes de montage

A ₁	12 mm	Largeur rainure de guidage
	0,2 mm	Largeur haute de la rainure de guidage tolérance
	0 mm	Tolérance de largeur inférieure rainure de guidage
H ₁	89 mm	Distance rainures de guidage
	0 mm	Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage
	-0,5 mm	Tolérance distance mini rainure de guidage
N	22 mm	Trou de fixation



Dimensions

L ₁	70 mm	Distance axe arbre
L ₂	10 mm	Longueur lien fixe
L ₃	57 mm	Longueur rainure de guidage
A	37 mm	Largeur logement côté fixation
N ₁	16 mm	Largeur encoche
N ₂	37 mm	Hauteur gorge
B	38,1 mm	Width inner ring
S ₁	22,2 mm	Distance of raceway to locking collar
T	56 mm	Hauteur logement côté fixation
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
A ₂	28 mm	Largeur logement

information additionnelle

T206	Corps de palier
UC206	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.