


UK 10 N BU - 直通式接线端子



3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 57 A，连接量: 2，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 10 mm²，横截面: 0.5 mm² - 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 蓝色

优势

- UK...系列的通用端子也可以在有爆炸危险的区域内使用（根据IEC/EN 60079）
- 在技术连接数据中可获得用于Ex认证的EC样品测试的认证号

商业数据

订货号	3005086
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1211
产品关键代码	BE1211
目录页面	页码461 (C-1-2019)
GTIN	4017918091026
单件重量（含包装）	16.079 g
单件重量（不含包装）	17.006 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
产品系列	UK
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.82 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	10 mm ²

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	10 mm
塞规	B6
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm ² ... 16 mm ²
横截面 AWG	20 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm ² ... 10 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm ² ... 10 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm ² ... 6 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 刚性	10 mm ²
包含插拔式桥接件在内的接线容量, 柔性	10 mm ²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.5 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 6 mm ²
标称电流	57 A
最大负载电流	76 A (当连接截面积为16 mm ² 的导线时)
额定电压	800 V
额定横截面	10 mm ²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

防爆温度上升	40 K
--------	------

尺寸

宽度	10.2 mm
端板宽度	1.8 mm
高度	42.5 mm
NS 32深度	52.3 mm
NS 35/7,5深度	47.3 mm
NS 35/15深度	54.8 mm

材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 10 mm ²	1.2 kA
短时耐受电流 16 mm ²	1.92 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	2 kV
---------	------

结果	已通过测试
----	-------

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	10 mm ² / 2 kg
	16 mm ² / 2.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UK 10 N BU - 直通式接线端子

3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>



图纸

电路图



UK 10 N BU - 直通式接线端子



3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	600 V	65 A	24 - 6	-
使用组 C	600 V	65 A	24 - 6	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: NL-39959				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	800 V	57 A	-	- 10

cULus 认证ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	600 V	65 A	24 - 6	-
使用组 C	600 V	65 A	24 - 6	-
使用组 F	800 V	65 A	24 - 6	-

CCA 认证ID: NTR-NL 3071				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	800 V	-	-	- 10

KEMA-KEUR 认证ID: 71-119849				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	800 V	57 A	-	- 10

DNV 认证ID: TAE00001CT				
-------------------------	--	--	--	--

UK 10 N BU - 直通式接线端子




3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

 cUL认证 认证ID: E192998	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	65 A	24 - 6	-

 GL 认证ID: 98876-96 HH	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
EEx e II 部件认证	690 V	57 A	-	- 10

 UL认证 认证ID: E192998	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	600 V	65 A	24 - 6	-

 EAC Ex 认证ID: KZ 7500525010101950
--

UK 10 N BU - 直通式接线端子



3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10 N BU - 直通式接线端子



3005086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3005086>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表, 请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品, 不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn