

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

模块安装支架框，尺寸: B10，型号：用于插头侧 (A, B, C, ...)，4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>，应用: 模块安装支架框



## 商业数据

订货号	1182089
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ACD
产品关键代码	AF7ACD
GTIN	4063151219116
单件重量 (含包装)	60.96 g
单件重量 (不含包装)	60 g
原产地	CN

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



## 技术数据

### 说明

概述

此产品取代1417404 HC-M-B10-MF-H

### 产品属性

产品类型	模块安装支架框
系列	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
应用	模块安装支架框
类型	B10
模块插槽数目	3
型号	用于插头侧 (A, B, C, ...)
框架型号	模块安装支架框

### 连接数据

#### 导线连接

导线横截面	4 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (用于PE导线——电源侧) 1 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (用于PE导线 控制侧)
可连接导线横截面AWG	12 ... 10 (用于PE导线——电源侧) 18 ... 14 (用于PE导线 控制侧)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉)

### 尺寸


# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



## 尺寸图



宽度

34.9 mm

高度

36 mm

长度

64 mm

## 材料规格

接触件载体材料

锌合金压铸

## 机械特性

### 机械参数

插 / 拔周期

≥ 500

## 环境和真实条件

### 环境条件

环境温度 (运行)

-40 °C ... 125 °C

## 安装

组装说明

HC-MHR-PE16 ( 1636981 ) 可将PE连接扩展到16 mm<sup>2</sup>。

对于没有侧面连接器的外壳，请在PE线缆 ( PE连接螺栓没有线缆保护 ) 上使用线缆端部保护器，螺钉连接的最大螺纹长度为12 mm

在金属壳体内使用模块支架时，必须通过模块支架的地线接口或特殊金属地线模块连接地线

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框





1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>

## 图纸

尺寸图



尺寸图

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



## 认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



CSA

认证ID: 13631



UL认证

认证ID: E118976



UL认证

认证ID: E118976

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27440206
ECCLASS-13.0	27440206

### ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-M-B10-MFH-H - 模块安装支架框

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1182089>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	Lead ( CAS编号: 7439-92-1 )
SCIP	1122ad6f-d606-4881-982b-b8ae0a816807

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn