




Câble de connexion

VDOGS040--S0002H04DOAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	8...32 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...80
Indice de protection	IP 67; (connecteur correspondant raccordé)	
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,001
Matières	boîtier: PA	
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Matière des joints	FKM	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	



Câble de connexion

VDOGS040--S0002H04DOAH040MSS


Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,4 mm; 4 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

