Produktdatenblatt
Eigenschaften

S520410
Central plate, Odace, for RJ45, 2 sockets, white

Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp	Paint cover
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Anschlusstyp	RJ45
Befestigungsmodus	By claw kit Durch Schrauben
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Produktkompatibilität	Actassi s-one Infraplus
Anzahl der Steckdosen	2
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	34,2 mm
Einbautiefe	18,2 mm
Produktgewicht	0,027 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5…45 °C
Schutzart (IK)	IK04

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
REACh free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China