

Set d'étau magnétique FEIN VersaMAG 160 L

Étau magnétique avec ouverture de 160 mm et largeur de mors de 150 mm

Étau mobile avec aimant permanent – positionnement rapide et flexible sur les surfaces magnétisables. Pour un serrage sûr de différents composants.

Référence: 9 91 00 001 35 7

Vos avantages avec FEIN

- Flexibilité : alignement précis grâce à un aimant permanent réglable avec précision, pour un travail exact. Ouverture jusqu'à 160 mm – idéal pour les grands composants.
- Productivité : jusqu'à 10 fois plus rapide à mettre en oeuvre que les systèmes traditionnels – temps de préparation minimal.
- Liberté d'utilisation: liberté de mouvement totale sur toutes les surfaces magnétisables – idéal pour les retouches rapides, même directement sur le chantier.
- Sécurité au travail : Serrage sécurisant lors du travail à mains libres pour plus de fiabilité, moins de risques et une sécurité maximale.
- 12 500 N grâce à un système innovant à 3 rotors (à partir d'une épaisseur de matériau de 4 mm avec une force de maintien réduite)
- Fabrication en série : avec butée de composant et de profondeur pour une coupe à longueur précise.
- Accessoires : mâchoires rehaussées et de protection disponibles.
- Modulaire : convertible en table de soudage mobile.
- Nettoyage : bac à copeaux pour un vidage facile.
- Confort : poignée ergonomique à vis sans fin pour une force de serrage élevée et une utilisation facile.

Contenu de la livraison

- 1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG L
- 1 étau
- 1 bac à copeaux
- 1 butée pour composants
- 1 butée de profondeur
- 2 niveaux à bulle
- 1 clé Allen 5 mm
- 1 sangle de sécurité

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Largeur de serrage	160 mm
Fraise à carotte Ø max.:	40 mm
Longueur de porte-à-faux (avec une force d'avance de 1 kN)	100 mm
Profondeur de perçage max.	100 mm
Foret hélicoïdal Ø max.	30 mm
Hauteur de mors	60 mm
Largeur de mors	150 mm
Course	164 mm
Longueur max. (vis sans fin sortie)	637 mm
Longueur min. (vis sans fin rentrée)	473 mm
Hauteur	153 mm
Effort magnétique	12 500 N
Force de serrage	19 000 N
Dimensions du pied magnétique	180 x 105 mm
Poids	16,70 kg
Interface pour accessoires	VersaMAG L

Exemples d’application
















