



# IME08-2N5PSZW2S

IME

电感式接近传感器

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## 订购信息

| 类型              | 订货号     |
|-----------------|---------|
| IME08-2N5PSZW2S | 1040856 |

包含在随附配件内: BEF-MU-M08 (2)

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

图片可能存在偏差



## 详细技术参数

### 产品特点

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 设计构造         | 公制设计               |
| 外壳形状         | 标准                 |
| 螺纹尺寸         | M8 x 1             |
| 直径           | Ø 8 mm             |
| 触发感应距离 $S_n$ | 2.5 mm             |
| 安全接通距离 $S_a$ | 2.025 mm           |
| 安装在金属        | 非齐平                |
| 开关频率         | 4,000 Hz           |
| 连接类型         | 电缆, 3 芯, 2 m       |
| 开关量输出        | PNP                |
| 输出功能         | 常开接点               |
| 电气规格         | DC 3 线             |
| 外壳防护等级       | IP67 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> 根据 EN 60529.

### 机械/电子参数

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 供电电压                | 10 V DC ... 30 V DC |
| 残余纹波                | ≤ 10 %              |
| 电压下降                | ≤ 2 V <sup>1)</sup> |
| 电流消耗                | 10 mA <sup>2)</sup> |
| (接近传感器) 通电后开始工作前的延时 | ≤ 100 ms            |
| 滞后                  | 5 % ... 15 %        |

<sup>1)</sup> 在  $I_a$  max 时.

<sup>2)</sup> 无负荷.

<sup>3)</sup>  $U_b$  和  $T_a$  稳定.

<sup>4)</sup> 从  $S_r$ .

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 再现性            | $\leq 2\%$ <sup>3) 4)</sup>         |
| 温度漂移 ( $S_r$ ) | $\pm 10\%$                          |
| 电磁兼容性          | 根据 EN 60947-5-2                     |
| 持续性电流 $I_a$    | $\leq 200\text{ mA}$                |
| 导线材料           | PVC                                 |
| 导线横截面          | $0.25\text{ mm}^2$                  |
| 导线直径           | $\varnothing 3.9\text{ mm}$         |
| 短路保险           | ✓                                   |
| 极性反接保护         | ✓                                   |
| 通电脉冲保护         | ✓                                   |
| 抗冲击与抗振性        | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm   |
| 运行环境温度         | $-25\text{ °C} \dots +75\text{ °C}$ |
| 外壳材料           | 黄铜, 镀镍                              |
| 材料, 感应面        | 塑料, PA 66                           |
| 壳体长度           | 52 mm                               |
| 可用的螺纹长度        | 30 mm                               |
| 最大拧紧力矩         | $\leq 5\text{ Nm}$                  |
| 供货范围           | 紧固螺母, 黄铜, 镀镍 (2 x)                  |
| UL 文件编号        | NRKH.E181493                        |

1) 在  $I_a \text{ max}$  时.

2) 无负荷.

3)  $U_b$  和  $T_a$  稳定.

4) 从  $S_r$ .

## 安全技术参数

|                   |         |
|-------------------|---------|
| MTTF <sub>D</sub> | 1,735 年 |
| DC <sub>avg</sub> | 0%      |

## 折减系数

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 提示           | 这些数据仅作为参考, 可能有偏差 |
| 钢铁 St37 (Fe) | 1                |
| 不锈钢 (V2A)    | 大约 0.8           |
| 铝 (Al)       | 大约 0.45          |
| 铜 (Cu)       | 大约 0.4           |
| 黄铜 (Ms)      | 大约 0.4           |

## 安装指导


|    |              |
|----|--------------|
| 备注 | 相关图示参见“安装指导” |
| A  | 8 mm         |
| B  | 16 mm        |
| C  | 8 mm         |
| D  | 7.5 mm       |
| E  | 6 mm         |
| F  | 20 mm        |

分类

|                |          |
|----------------|----------|
| ECl@ss 5.0     | 27270101 |
| ECl@ss 5.1.4   | 27270101 |
| ECl@ss 6.0     | 27270101 |
| ECl@ss 6.2     | 27270101 |
| ECl@ss 7.0     | 27270101 |
| ECl@ss 8.0     | 27270101 |
| ECl@ss 8.1     | 27270101 |
| ECl@ss 9.0     | 27270101 |
| ECl@ss 10.0    | 27270101 |
| ECl@ss 11.0    | 27270101 |
| ETIM 5.0       | EC002714 |
| ETIM 6.0       | EC002714 |
| ETIM 7.0       | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |


安装指导

非齐平安装




接线图

Cd-001



## 尺寸图 (尺寸单位: mm)

IME08 标准版, 电缆, 非齐平



- ① 接口
- ② LED 指示灯
- ③ 固定螺母 (2 x); SW 13, 金属

## 推荐配件

其他设备规格和配件 → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

|                                                                                     | 简述                                              | 类型          | 订货号     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>固定支架和固定板</b>                                                                     |                                                 |             |         |
|   | M8 传感器紧固板, 钢制、镀锌, 无固定材料                         | BEF-WG-M08  | 5321722 |
|  | 用于 M8 传感器的安装支架, 钢制、镀锌, 无固定材料                    | BEF-WN-M08  | 5321721 |
| <b>夹紧支架和校准托架</b>                                                                    |                                                 |             |         |
|  | 接线盒, 用于不带固定止挡的 M8 圆形传感器, 玻璃纤维增强塑料 (PA12), 含安装材料 | BEF-KH-M08  | 2051477 |
|                                                                                     | 接线盒, 用于带有固定止挡的 M8 圆形传感器, 玻璃纤维增强塑料 (PA12), 含安装材料 | BEF-KHF-M08 | 2051478 |

## SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

## 与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - [www.sick.com](http://www.sick.com)