

Produktdatenblatt

Spezifikationen



P6 Display 12", 16:9, kapazitiv, Glas-Touch

HMIDM6600WC

EAN Code: 3606481808462

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm

Zusatzmerkmale

Displaygröße	30,73 cm
Seitenverhältnis	16:9
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Pixelauflösung	1280 x 800
Einschaltstrom	30 A
Gerätemontage	Panel mounting Direktmontage VESA
Abmessungen des Ausschnitts	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Breite	308,5 mm
Höhe	230,5 mm
Produktgewicht	2,6 kg

Montage

Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	2.000 m
Produktzertifizierungen	RCM KC UKCA DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot) ATEX Zone 22 Dust (DC model, front USB cover must be locked with screw) ATEX Zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) CULus Class 1 Division 2 (without DIO option) IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Stoßfestigkeit	147 m/s² entspricht IEC 61131-2 147 m/s² 3 shocks in each direction X, Y and Z

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	40,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	40,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,3 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	150,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	89,2 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	517
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übelerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle	Product contains halogen above thresholds
PVC-frei	Nein
Silikonfrei	Nein

Use Longer

 Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again


 Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Maßzeichnungen

Abmessungen


Advanced Model 12 Zoll breit

Äußere Abmessungen




- (1): Frontseite
- (2): Linke Seite
- (3): Unterseite

Äußere Abmessungen mit PCI/PCIe-Steckplätzen und Lüftersatz



- (1): Frontseite
- (2): Linke Seite
- (3): Unterseite

Standard Model 12 Zoll breit
Äußere Abmessungen




- (1): Frontseite
- (2): Linke Seite
- (3): Unterseite


Montage und Abstand

Montage

Abmessungen des Schalttafelausschnitts




Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

