

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Acti9 iACTs - Aux. signal à distance - 1NO + 1NF - pour iCT

A9C15914W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.178 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ICT
Gamme	Acti9
Nom de l'appareil	iACTs
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de signalisation à distance
Composition de contacts de signalisation	1 NO + 1 NF

Complémentaires

Tension circuit de signalisation	24 V CA/CC : 10 mA 230 V CA : 50/60 Hz 5 A 230 V CA : 50/60 Hz 2 A 130 V CC : 1 A
[Uc] tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilité de gamme	Acti9 iCT
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Fixé, sur la droite du CT
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Pas de 9 mm	1
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage 2 cable(s) flexible 2,5 mm ² Borne du type à cage 2 cable(s) rigide 1,5 mm ² Borne du type à cage 1 cable(s) rigide 1,5...2,5 mm ² Borne du type à cage 1 cable(s) flexible 1,5...2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	0,8 N.m
Compatibilité produit	ICT
Segment de marché	Petits commerces Résidentiel
Code de compatibilité	IACTs

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 60947-5
Degré de protection IP	IP20 conforme à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	37,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	928,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.2 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Acti9 iCT

