

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接



1047344
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



穿板式连接，直接连接，product family: IPD，接线方式: 直插式连接/ 直插式连接，位数: 4+PE，M25，0.5 mm² ... 2.5 mm²，600 V，20 A，PA，浅灰，电缆外径: 7 mm ... 11 mm 和 11 mm ... 16 mm

优势

- 便捷：轻松快速安装无需特殊工具
- 借助免工具的插拔式接口技术，快速轻松地启动
- 全系统防护等级达IP66、IP68和IP69K，恶劣环境下亦可实现可靠安装

商业数据

订货号	1047344
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF6ICA
产品关键代码	AF6ICA
目录页面	页码468 (C-2-2019)
GTIN	4055626646152
单件重量（含包装）	82.5 g
单件重量（不含包装）	82 g
原产地	CN

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接

1047344

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>



技术数据

产品属性

产品类型	穿板式连接
产品系列	IPD
位数	5
连接图表	4+PE
位置标记	1, 2, 3, N, PE
型号	直接连接

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

连接数据

连接技术

连接方式 在设备端	直插式连接
连接方式 在现场侧	直插式连接
具有相同横截面尺寸的导线之间的连接频率	最大 10

导线连接

导线横截面 灵活	0.5 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面 刚性	0.5 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面 带套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	20 ... 14

尺寸

尺寸图	
宽度	33 mm
长度	96.9 mm

电气特性

额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电流	20 A
额定电压(III/3)	600 V
额定电压 U _N	690 V AC
	690 V DC
额定电流 I _N	20 A (注意降低值)

机械特性

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接



1047344

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

机械参数

插 / 拔周期	10
---------	----

材料规格

颜色	浅灰 (RAL 7035)
标识材料 外壳	PA
标识材料 开槽连接块	NBR (现场)
	EPDM (设备)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	Cu
材料接触表面	Ni/Sn

电缆/电线

电缆外径	7 mm ... 11 mm
	11 mm ... 16 mm
单根导线的剥线长度	10 mm
位置标记	1, 2, 3, N, PE

安装

安装类型	板前安装 M25
------	----------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
冲击强度	IK07
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
导线连接时的温度	-5 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 100 °C
抗UV辐射	是

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接




1047344


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

图纸

尺寸图




图表




1.0 mm²的衰减曲线图

图表



1.5 mm²的衰减曲线图

图表



2.5 mm²电缆的衰减曲线图

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接



1047344

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>



VDE绘图认证
认证ID: 40049992

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	690 V	20 A	-	0.5 - 2.5

DNV

认证ID: TAE00004G2



UL认证
认证ID: E468743

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
仅适用刚性导线	600 V	20 A	-	- 14
多股导线，带冷压头	600 V	20 A	-	- 14



cUL Listed
认证ID: E468743

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
仅适用柔性导线	600 V	15 A	- 14	-
仅适用刚性导线	600 V	16 A	- 14	-
多股导线，带冷压头	600 V	16 A	- 14	-

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接



1047344

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 9.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPD WD 5P2,5 M25 GY - 穿板式连接



1047344

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1047344>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn