

MXF CVBC-O

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™

Design compatto ed ergonomico: ideale sia per applicazioni da fermo, sia in movimento

Tracolla e maniglia per massima flessibilità d'uso e di trasporto

Dotato di anello per poter essere agganciato a ponteggi o casseforme

Il vibratore per calcestruzzo a valigetta MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora con muri e colonne, garantendo le prestazioni degli utensili a filo, senza avere fili per terra e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro

Potente: accetta teste fino a 63 mm e raggiunge oltre 11.200 vibrazioni al minuto, per un consolidamento ottimale anche nel calcestruzzo più rigido

Il pulsante di accensione fornisce potenza istantanea: elimina l'avviamento a strappo e riduce i tempi morti, permettendo di completare il lavoro senza sacrificare la potenza e l'autonomia di cui hai bisogno.

Compatibile con tubi fino a 6.4 m e teste fino a 63 mm

Consolida fino a 40 m³ di calcestruzzo con 2 batterie MXF da 6.0 Ah (MXF XC406 con tubo da 4 m e testa da 38 mm)

Include telecomando per controllo remoto fino a 9 m, per massima comodità


Teste e tubi disponibili separatamente (testa da 38 mm e tubo da 4 m inclusi nella versione kit)

Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza



REDLITHIUM™



Vibrazioni (1/min)	11.200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479607