


FAG

6415-M

Roulement à billes

Roulements à billes 64..-M, à une rangée,
cage massive en laiton

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	M	Cage massive en laiton, guidée sur les billes
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	75 mm	Alésage
D	190 mm	Diamètre extérieur
B	45 mm	Width
C _r	141.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	97.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	6.000 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.600 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	5.600 1/min	Vitesse de base
≈m	7 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	91 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	174 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	151,58 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	114,38 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	150 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	13,3	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert