

Spécificités techniques

IP40



Certifications

- EN 61386-1, EN 61386-23
- Type MSA4457

Matériaux

Acier galvanisé enroulé en hélice

Acier inoxydable 304L enroulé en hélice

Température d'utilisation en continu

Acier galvanisé : -45°C à +400°C

Acier inoxydable 304L : -45°C à +400°C

Résistance à l'écrasement

1 250 N

Résistance à la traction

500 N

Classification

Acier galvanisé : 445741402310

Acier inoxydable 304L : 445741404310

Codes commandes

Acier galvanisé

Taille	Ø de conduit		Rayon de courbure	Cond. (m)	Référence
	Externe	Interne			
7	12,5	9,5	25,0	50	CAP300700
9	14,8	11,9	30,0	50	CAP300900
11	18,4	15,0	35,0	50	CAP301100
13	20,3	16,6	40,0	50	CAP301300
16	22,2	18,4	45,0	50	CAP301600
21	27,6	23,7	55,0	25	CAP302100
29	36,5	32,6	60,0	25	CAP302900
36	47,0	41,0	65,0	15	CAP303600
48	59,0	53,0	70,0	15	CAP304800
3"	83,0	76,5	180,0	10	CAP305300
4"	110,0	102,0	240,0	10	CAP305400

Acier inoxydable 304L

Taille	Ø de conduit		Rayon de courbure	Cond. (m)	Référence
	Externe	Interne			
7	12,5	9,5	25,0	50	CAP300709
9	14,8	11,9	30,0	50	CAP300909
11	18,4	15,0	35,0	50	CAP301109
13	20,3	16,6	40,0	50	CAP301309
16	22,2	18,4	45,0	50	CAP301609
21	27,6	23,7	55,0	25	CAP302109
29	36,5	32,6	60,0	25	CAP302909
36	47,0	41,0	65,0	15	CAP303609
48	59,0	53,0	70,0	15	CAP304809
3	83,0	76,5	180,0	10	CAP305309
4	110,0	102,0	240,0	10	CAP305409

CAPRIFLEX est une gamme de conduits flexibles composés d'un feuillard en acier galvanisé ou en inox 304L enroulé en hélice avec simple agrafage.

Utilisé conjointement avec les raccords CAPRIGAIN et JUDODIX, le montage obtenu offre alors une solution polyvalente et adaptable dans des environnements sévères, pour protéger les câbles des risques d'écrasement, d'arrachement ou de section.