

UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于将尺寸237-195的UCS壳体安装墙壁、VESA标准支架以及壁式插座盒的适配器，壳体已卡入，材料：聚碳酸酯，颜色：浅灰色，接近RAL 7035



优势

- 使用灵活：只需一个固定件即可实现最广泛的应用范围
- 无需工具：UCS壳体只需要简单卡入即可
- 应用范围广泛：可用于符合VESA标准的安装座和直径60 mm的空腔插座

商业数据

订货号	1225404
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFCAZ
产品关键代码	ACFCAZ
GTIN	4063151317171
单件重量（含包装）	252.9 g
单件重量（不含包装）	197.15 g
原产地	CN

UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板



1225404
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内提供的组装说明。
------	-----------------

产品属性

产品类型	适配板
外壳类型	通用型外壳
壳体系列	UCS
产品系列	UCS 237-195

尺寸

尺寸图	
宽度	240.3 mm
高度	202.8 mm
深度	17.9 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	225
绝缘材料	PC
外壳材料	PC

环境和真实条件

振动测试		
规格		IEC 60068-2-6:2007-12
频率		10 - 150 - 10 Hz
扫描速率		1倍频程/分钟
振幅		0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度		2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期		2.5 h
测试方向		X-, Y- 与 Z-轴
灼热线测试		
规格		IEC 60695-2-11:2014-02
温度		850 °C
暴露时间		30 s

UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VW PV 3.10.7:2005-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

安装

安装类型	螺钉安装
------	------

包装规格

包装类型	盒装
------	----


UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板

1225404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>



图纸



示意图——更多信息请见下载中心内的产品类别图纸

UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>



UL认证

认证ID: E240868

UCS WM-MP 237-195 7035 - 适配器板



1225404

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1225404>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用)
SCIP	4d02d4a0-9cca-4702-ab36-546ade23b0ac