

Fiche technique du produit 9001KP38LYA9

Caractéristiques

Harmony 9001K - voyant octogonal - Ø30 - IP66 -
ambre - DEL BA9s - 120V - borne

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony 9001K
Fonction produit	Voyant lumineux
Nom abrégé de l'appareil	9001K

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type de lentille	Bombé (plastique)
Couleur de la capsule	Ambre
Source lumineuse	Jaune LED
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Direct
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ²) se conformer à IEC 60947-1
Couple de serrage	0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis	À encoche transversale
Forme de la tête de vis	À encoche transversale tête
Position de montage	Toutes positions
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 2) se conformer à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
Source lumineuse	DEL haute luminosité
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
Largeur hors tout CAO	54 mm
Hauteur hors tout CAO	70 mm
Profondeur hors tout CAO	42 mm
[Us] tension d'alimentation	120 V CA/CC
Poids	0,134 kg
Présentation du produit	Produit complet

Environnement

Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	NEMA UL 508
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Tenue aux vibrations	7 gn (f = 2...500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0921 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil


Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Fiche technique du produit 9001KP38LYA9

Dimensions Drawings

Dimensions



e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.