



Artikelname | *Item name*: Adapterplatte für MILWAUKEE+DEWALT-18V-Akkupacks |
Adapter plate for MILWAUKEE+DEWALT 18V battery packs

Artikel-Nummer | *Item number*: 1600-0733


Projektnummer | *Project number*: 811740

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 05.02.2025

Version	Änderung <i>Change</i>	Datum <i>Date</i>	Name
V0	---	15.04.2025	DC

Vorlagenname | *Template name*: ODA_template_adapter_plate, Vorlagenversion | *Template version*: V1

Zeichnung der Adapterplatte | Drawing of the adapter plate:



Teilebeschreibungen:		Part descriptions:	
A	Akkupackkontakt (+)	A	Battery pack contact (+)
B	Loch für die Befestigungsschraube	B	Hole for the fastening screw
C	Akkupackkontakt (-)	C	Battery pack contact (-)
D	Leuchtenkontakt (+)	D	Luminaire contact (+)
E	Leuchtenkontakt (-)	E	Luminaire contact (-)

Technische Daten der Adapterplatte | Technical data of the adapter plate:

Technische Daten der Adapterplatte:		Technical data of the adapter plate:	
Eingangsverbindung:	Akkupackanschluss (MILWAUKEE+DEWALT 18 V Werkzeug-Li-Ion- Akkus)	Input connection:	Battery pack port (MILWAUKEE+DEWALT 18 V power tool Li-Ion battery packs)
Ausgangsverbindung:	Leuchten-Anschluss	Output connection:	Luminaire port
Schutzklasse:	III	Protection class:	III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05	Degree of protection against mechanical impacts:	IK05
Gehäusematerial:	Kunststoff (PA66 & GF)	Housing material:	Plastic (PA66 & GF)
Gehäuseabmessungen:	99,5 x 80,5 x 29 mm	Housing dimensions:	99.5 x 80.5 x 29 mm
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Betriebstemperatur:	-20 °C ... 40 °C	Operating temperature:	-20 °C ... 40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ... 50 °C	Storage temperature:	-20 °C ... 50 °C
Netto-Gewicht:	63,5 g	Net weight:	63.5 g
Verpackung:	Weißer Faltschachtel mit Aufkleber	Package:	White folding box with sticker

Folgendes bezieht sich auf das ganze Dokument:

- Alle nicht-mechanischen Messwerte haben $\pm 10\%$ Toleranz, sofern nicht anders angegeben.
- Mechanische Toleranzen: DIN 2768 c, sofern nicht anders angegeben.
- Werte ohne Toleranzen sind typische Werte.

The following applies to the entire document:

- All non-mechanical measurements have $\pm 10\%$ tolerance unless otherwise stated.
- Mechanical tolerances: DIN 2768 c unless otherwise stated.
- Values without tolerances are typical values.