



Présentation

AVERTISSEUR SONORE - INDUSTRIEL & MARINE - CLOCHE IP66

Cette gamme de cloches à solénoïde de 8 pouces a été conçue pour résister à des conditions environnementales difficiles. Elle convient parfaitement aux applications industrielles et marines exigeant une construction robuste et une classification élevée en matière de résistance aux intempéries.

Les cloches produisent un son riche et clair de cloche d'alarme "traditionnelle", sans bruit mécanique. Le design prévoit jusqu'à 4 entrées M20 pour le câblage, deux par le haut et une de chaque côté pour permettre des applications de câblage en boucle (loop in/loop out).

Si vous avez besoin d'une cloche avec un plus petit gong, veuillez vous référer à notre fiche technique A6BM.

Caractéristiques

- Boulon de gong anti-sabotage
- Taille du gong 8" (219mm)
- Conforme pour l'Installation sur :
 - Système d'alarme: EN 50130-4:2011
- Disponible en Rouge ou Gris
- Presse-étoupe M20 disponible à la vente - 50002
- Disponible en 12Vcc, 24Vcc, 115Vca, 230Vca ou 85-280Vca/cc

Matériau

- Gong en acier revêtu de poudre de zinc
- Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB



IP66



108dB (A) @ 1m



ON 10 MIN | OFF 30 MIN



-25 à +50°C



50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS





Information de commande

Tension	Codes produits de commande		Fonction & Consommation électrique
Tension Nominale	Code Produit	Couleur	Continu
24Vcc	A8BM-24DC	Gris	400mA @24Vcc
115Vca	A8BM-115AC	Gris	155mA @115Vca
230Vca	A8BM-230AC	Gris	48mA @230Vca
85-280Vca/cc	A8BM-05	Gris	48mA @230Vca
24Vcc	A8BM-24DCR	Rouge	400mA @24Vcc
115Vca	A8BM-115ACR	Rouge	155mA @115Vca
230Vca	A8BM-230ACR	Rouge	48mA @230Vca
85-280Vca/cc	A8BM-05R	Rouge	48mA @230Vca

Dimensions & Poids

Kg	24v	115v	230v	85-280v
Poids Net	2.120	2.116	2.154	2.154
Poids Brut	2.318	2.314	2.352	2.352



HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

