

Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys CVHD HD-Ventilatorbox für außen ohne Gitter und Filter 550m3/h 24 VDC

NSYCVF550M24FB

EAN Code: 3606480678783

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CV
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter ohne Gitter und Filter
Anwendung	Außeneinsatz Schwerlast
Kompatible Produktfamilie	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Durchflussmenge	Freie Durchflussmenge: 550 m3/h bei 50 Hz 550 m3/h bei 60 Hz
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	18 - 30 V DC
Eingangsspannung	24 V DC
Zertifizierung	CE UL entspricht UL 508 A CSA entspricht CSA C22.2 Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Zusatzmerkmale

Absorbierte Leistung	59 W
[In] Bemessungsstrom	1,2 A
Schallpegel bei	60 dB
Lagertyp	Kugel
Höhe	Extern: 223 mm
Breite	Extern: 223 mm
Tiefe	Extern : 90 mm
Produktgewicht	1,7 kg
Farbe	Dunkelgrau (RAL 7016)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Max. Druck	450 Pa Durchflussmenge 0 m³/h
Anschlüsse - Klemmen	Federklemme
Schutzart (IP)	IP55 Raster: IP44
Geräteaufbau	1 Lüfterbox 4 Schraube

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Einsatzbedingungen	Umgebung muss relativ sauber sein Ein zu häufiger Filteraustausch sollte vermieden werden Außentemperatur muss 5°C unter der Innentemperatur liegen Filter muss regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden Durchflussmenge hängt vom Arbeitspunkt ab, siehe ProClima-Software
--------------------	---

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	29,000 cm
VPE 1 Gewicht	2,000 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	95,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	113,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
 Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No