

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6 - Ecran modulaire, 10pW WXGA, Dalle capacitive

HMIDM6500WC

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	10,1 pouces
Rapport géométrique	16:9
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Résolution en pixel	1 280 x 800
Courant à l'appel	30 A
Montage de l'appareil	Montage sur panneau Intégré VESA
Dimensions de la découpe	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Largeur	268,5 mm
Hauteur	198,5 mm
Poids du produit	2,0 kg

Environnement

Certifications du produit	RCM KC UKCA DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot) Poussière ATEX Zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw) ATEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) CULus Class 1 Division 2 (without DIO option) IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Température de fonctionnement	0...60 °C
Degré de pollution	2
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	37,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	36,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,6 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	150,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	88,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	375
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Performance en matière de consommation de gaz fluorés	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76dafe04e192

Use Again


Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombrenements

Dimensions

Modèle standard de 10 pouces de largeur

Dimensions extérieures




- (1) : Face avant
- (2) : Gauche
- (3) : Bas

Montage et périmètre de sécurité


Montage

Dimensions de découpe du panneau



A		B		C	
mm	po.	mm	po.	mm	po.
255 (+1, -0)	10,04 (+0,04, -0)	185 (+1, -0)	7,28 (+0,04, -0)	1,6 à 5	0,06 à 0,2

Angle de montage



Lors de l'installation du produit dans une position inclinée, la face avant ne doit pas dépasser un angle de 30°.

Dégagement

