

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 466,00 EUR



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung des Geräts	Vigi NG125
Beschreibung der Pole	4P
Nennstrom [In]	63 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	300 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A

Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-415 V AC 50/60 Hz
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	8 kV entspricht IEC 60947-2
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter	Mit Schrauben
9-mm-Raster	9
Höhe	118 mm
Breite	189 mm
Tiefe	81 mm
Produktgewicht	0,45 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen fest Draht/Drähte 1,5-50 mm ² max. Tunnelklemmen flexibel Draht/Drähte 1-35 mm ² max.
Drahtabsolierungslänge	20 mm
Anzugsmoment	3,5 Nm

Montage

Standards	IEC 60947-2
Schutzart (IP)	IP40 entspricht IEC 60947-2
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 μ s Impuls-Störfestigkeit, 3000 A entspricht IEC 60947-2
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % (55 °C)
Aufstellungshöhe	2000 m

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------