




## Données techniques

### UK215G2H

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Marque                                                            | SNR   |
| B - Largeur Bague Intérieure                                      | 41 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure                               | 73 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou                          | 15 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure                                      | 30 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification            | 9 mm  |
| d - Diamètre arbre                                                | 65 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 98 mm |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>D - Diamètre extérieur BE</b> | 130 mm |
| <b>f0 - Facteur</b>              | 14.7   |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 66000000 mN |
| <b>C0 - Capacite de charge statique</b>  | 49500000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Masse</b>                | 2,6 kg |
| <b>Référence du manchon</b> | H2315  |

## FREQUENCES ROULEMENT

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)</b> | 4.563 Hz  |
| <b>BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)</b> | 6.437 Hz  |
| <b>BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)</b>       | 5.699 Hz  |
| <b>BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)</b>      | 2.8495 Hz |
| <b>FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)</b>                 | 0.415 Hz  |

