

Fiche produit

Caractéristiques

VG310R-32B

VG310R Vanne à bille, 3 voies, DN32, Rp 1-1/4 filetage interne, garniture en laiton, joint d'étanchéité en PTFE, Kvs 17 m³/h, tige fermée A-AB.



Principales

Gamme de produits de vannes	Venta
Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Globe
Série de produits de vanne	VG310R
Modèle de vanne	VG310R 32B 17E SU00
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Glycol 60 % Vapeur Eau
Configuration de la vanne	3 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille de raccordement de vanne	Rp 1-1/4
Taille du corps	32 mm (1-1/4 in)
Taille du tuyau	32 mm
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	19,66 cv 17 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	-7...135 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	399,9 KPa
Pression de vapeur saturée delta P	241,3 KPa
Température de vapeur saturée	-7...135 °C
Plage de réglage vanne de régulation	Supérieur à 100:1
Longueur de course	11 mm
Fuite de siège	Port A: classe III (0,1 %) (ports B-AB) Port A: classe IV-S1 (0,005 %) (ports A-AB)
Action de flux de tige	La tige vers le haut ferme A et ouvre B à AB
Mouvement de la tige	Linéaire
Matière de finition	Laiton
Matière du corps	Bronze ASTM B584 CDA 83450 Oshalloy
Matière du siège	Port A: bronze Port B: bronze
Matière de la tige	Acier inoxydable 316Ti

Matériau de la prise	Laiton UNS C36000
Matériau du joint de tige	EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Matériau du joint du siège	Port A:EPDM (monomère d'éthylène propylène diène) Port B:laiton
Matériau d'emballage	Chevrons PTFE/EPDM
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,748 Cm
Largeur de l'emballage 1	13,716 Cm
Longueur de l'emballage 1	6,096 Cm
Poids de l'emballage 1	1,928 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0