



K81114-TV

Cage à rouleaux axiale -CL

Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
classe de tolérance	0-8	Groupage de rouleaux

dimensions principale & données de performance

D _{c1}	70 mm	Alésage cage
D _c	95 mm	Diamètre extérieur de cage
D _w	7,5 mm	Diamètre éléments roulants
C _a	111.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	365.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	37.000 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	3.500 1/min	vitesse limite
n _{gr}	1.170 1/min	Vitesse de base
≈m	89,86 g	Poids

Cotes de montage

E _b	72 mm	Dimension piste
E _a	92 mm	Dimension piste

Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.



Afficher les détails du produit dans medias

13.11.2025, 07:19:44 UTC

SCHAEFFLER

Caractéristiques



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert