

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** SCANGRIP

**Leverantörens adress:** Produktudvikling, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg Svendborg, DK

**Modellbeteckning:** 03.6206 NOVA 12

## Typ av ljuskälla:

|                                                                                   |         |                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| Belysningsteknik som används:                                                     | LED     | Rundstrålande eller riktad: | DLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | COB LED |                             |     |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | MLS     | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej |
| Ljuskälla med valbar färg:                                                        | Nej     | Hölje:                      | -   |
| Ljuskälla med högluminans:                                                        | Nej     |                             |     |
| Bländningsskydd:                                                                  | Nej     | Kan användas med dimmer:    | Nej |


## Produktparametrar

| Parameter                                                                                                                                              | Värde                   | Parameter                                                                                                                                                    | Värde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Allmänna produktparametrar:</b>                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                              |       |
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal                                                                            | 81                      | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                     | B     |
| Användbart ljusflöde ( $\Phi_{\text{use}}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 12 444 i Vid kon (120°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 5 638 |
| Effekt i påläge ( $P_{\text{on}}$ ), uttryckt i W                                                                                                      | 72,6                    | Effekt i standbyläge ( $P_{\text{sb}}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                                                                   | 0,38  |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{\text{net}}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                       | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.                                                | 83    |


|                                                                                                                      |                   |     |                                                                             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).        | Höjd              | 305 | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last    | Se bild på sista sidan. |
|                                                                                                                      | Bredd             | 310 |                                                                             |                         |
|                                                                                                                      | Djup              | 105 |                                                                             |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                                        | -                 | -   | Om ja, ekvivalent effekt (W)                                                | -                       |
|                                                                                                                      |                   |     | Kromaticitetskoordinater (x och y)                                          | 0,330<br>0,340          |
| <b>Parametrar för riktade ljuskällor:</b>                                                                            |                   |     |                                                                             |                         |
| Största ljusstyrka (cd)                                                                                              | 4 989             |     | Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in | 110                     |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>                                                                      |                   |     |                                                                             |                         |
| R9-värde för färgåtergivningningsindex                                                                               | 12                |     | Livslängdsfaktor                                                            | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande                                                                                                | 0,90              |     |                                                                             |                         |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:</b>                                             |                   |     |                                                                             |                         |
| Fasfaktor (cos $\phi_1$ )                                                                                            | 1,00              |     | Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser                                | 1                       |
| Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt. | .. <sup>(b)</sup> |     | Om ja, påstådd ersatt effekt (W)                                            | -                       |
| Flimmermått (Pst LM)                                                                                                 | 0,5               |     | Mått på stroboskopisk effekt (SVM)                                          | 0,0                     |

<sup>(a)</sup>": ej tillämpligt.

<sup>(b)</sup>": ej tillämpligt.



Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2024



**EPREL-registreringsnummer:** 2109576

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109576>

**Leverantör:** Scangrip A/S (Tillverkare)

**Webbplats:** <https://www.scangrip.com/>

**Kundsupport:**

**Namn:** Produktudvikling

**Webbplats:** [www.scangrip.com](http://www.scangrip.com)

**E-postadress:** [je@scangrip.com](mailto:je@scangrip.com)

**Telefon:** +4563206320

**Adress:**

Rytterhaven 9  
5700 Svendborg  
Danmark