



Diese Dokumente umfassen die nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut.
 Jegliche Art der Vervielfältigung, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet
 soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.

A
B
C
D
E
F




100876

Bemerkungen:				Erstellt		24.08.16	Köppel Roman	Oberflächenbehandlung:		Massstab			
				Geprüft		16.12.16	Stark Walter	Stueckliste Nr: 5578		1 : 1			
				Freigegeben		16.12.16	Stark Walter	Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 mK Schweisstoleranzen: ISO 13920B Oberflächenangaben: DIN ISO 1302		Werkstoff		Masseinheit mm	
				CAD		Datum	Name						
00				Index	Kunde / Nr:			Dimension	Gewicht/Kg				
Index	Datum	Geändert von	Sektor	00	ZnNr:								
ROTH+CO. AG info@rothcoag.ch www.rothcoag.ch Wiesentalstrasse 20 Tel. 071 955 02 02 CH-9242 Oberuzwil Fax. 071 955 02 00				Benennung				Artikel-Nr.					
				Widerstands-Sensor				W500.3L.06,0X0100.5-					
				1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L				1/2X15.MA0.101					

W504 1xPt100 3-L

Diese Dokumente erhalten Sie nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut.
 Jegliche Art der Vervielfältigung, Verbreitung und Mitteilung ohne schriftl. Zustimmung ist nicht gestattet.
 Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die Angaben verbindlich zu befolgen.
 Alle Rechte an bestehenden und künftigen Schutzrechten bleiben vorbehalten.



Messstelle
 point de mesure
 measuring point

Widerstands-Sensor
 Sonde à résistance
 Resistance sensor

Artikel Nummer
 Numéro d'article
 Order number

~~W500.3L.06.0X0100.5-~~ 100876
~~1/2X15.MA0.101~~

Messwiderstand / Norm
 Sonde à résistance / Norme
 Resistance sensor / Code

1x Pt100, DIN EN 60751

Typ
 Type
 Type

Draht gewickelt
 bobiné
 wire wound

Klasse
 Classe
 Class

W 0,30 (Klasse B)
 W 0,30 (Classe B)
 W 0,30 (Class B)

Toleranz
 Tolérance
 Tolerance

$\pm 0,30\text{ }^{\circ}\text{C @ }0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Kopf
 Tête de raccordement
 Head

Typ MA / Aluminium
 Type MA / aluminium
 Type MA / aluminium

Max. Temperatur Kopf
 Température max.tête
 Max. Temperature head

+550 °C

Gewindenippel
 Raccord fileté
 Threaded nipple

G 1/2 A x 15 mm (ISO 228-1), SW 27 / 1.4571

Schutzrohr
 Tube de protecteur
 Protective tube

D= 6 x 100 mm / 1.4571

Einsatztemperatur Messstelle
 Température d'usage point de mesure
 Working temperature measuring point

-200 °C...+550 °C

100876

Bemerkungen:				Erstellt	24.08.16	Köppel Roman	Datenblatt
00				Geprüft	16.12.16	Stark Walter	
Index				Freigegeben	16.12.16	Stark Walter	
Datum				DOK	Datum	Name	
Geändert von				Benennung			Artikel-Nr.
Sektor				Widerstands-Sensor			W500.3L.06.0X0100.5-
ROTH+CO. AG				1xPt100, Kl.B, 550°, 3-L			1/2X15.MA0.101
Wiesentalstrasse 20 Tel. 071 955 02 02				CH-9242 Oberuzwil Fax. 071 955 02 00			



W504 1xPt100 3-L