Produktdatenblatt
Eigenschaften

CCT15854
Acti9 IHP 1C Digitale Zeitschaltuhr, 1 TE, 24 Std. u./o. 7 Tage Programmierung



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung des Geräts	IHP
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Kanäle	1
Verfügbare Ausstattung	Programming kit Herausnehmbares Speicherelement
Benutzersprache	Portugiesisch Englisch Französisch Italienisch Deutsch Spanisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50/60 Hz
Genauigkeit	+/- 0,5 s/Tag 25 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl der Schaltungen	56
Mindest-Intervalldauer	1 min
Funktion verfügbar	Betriebsstundenzähler Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Displaytyp	LCD
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	PIN-Code Abwesenheitsfunktion
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5…2,5 mm² schraubenlose Klemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,09 kg
Funktion	Keine
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
Aktualisiert durch	Keine
Kompatibilitätscode	IHP
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	10,600 cm
VPE 1 Gewicht	125,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,366 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months