


**PME20-XL-N**

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
H	100 mm	Hauteur de bride
B ₁	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
U	21,5 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	13.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	345 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,53 kg	Poids

Cotes de montage

J	78 mm	Diamètre primitif (trous)
N	9 mm	Trou de fixation
T ₁	9 mm	Hauteur centrage
Z	62 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	17 mm	Hauteur logement
A ₁	8 mm	Épaisseur de bride
A ₂	2 mm	Distance piste
S	2 mm	Largeur du chanfrein
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
ME04	Corps de palier
GRAE20-XL-NPP-B	Désignation roulement
KASK04	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.