



## Principales

|                                                       |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits de vannes                           | Venta                                                                                  |
| Type de produit ou équipement                         | Valve                                                                                  |
| Type de vanne                                         | Globe                                                                                  |
| Série de produits de vanne                            | VG310R                                                                                 |
| Modèle de vanne                                       | VG310R 15B 1E SU00                                                                     |
| Compatibilité moyenne                                 | Glycol 25 %<br>Glycol 30 %<br>Glycol 50 %<br>Glycol 60 %<br>Vapeur<br>Eau              |
| Configuration de la vanne                             | 3 voies                                                                                |
| Type de connexion de vanne                            | Rp Interne                                                                             |
| Taille de raccordement de vanne                       | Rp 1/2                                                                                 |
| Taille du corps                                       | 15 mm (1/2 in)                                                                         |
| Taille du tuyau                                       | 15 mm                                                                                  |
| Caractéristique de débit                              | Pourcentage égal                                                                       |
| Coefficient de débit                                  | 4.64 cv<br>4 kvs                                                                       |
| Classe de pression                                    | PN16                                                                                   |
| Température du fluide de fonctionnement               | -7...135 °C                                                                            |
| Fluide sous pression max delta P durée de vie normale | 399,9 KPa                                                                              |
| Pression de vapeur saturée delta P                    | 241,3 KPa                                                                              |
| Température de vapeur saturée                         | -7...135 °C                                                                            |
| Plage de réglage vanne de régulation                  | Supérieur à 100:1                                                                      |
| Longueur de course                                    | 11 mm                                                                                  |
| Fuite de siège                                        | Port A: classe III (0,1 %) (ports B-AB)<br>Port A: classe IV-S1 (0,005 %) (ports A-AB) |
| Action de flux de tige                                | La tige vers le haut ferme A et ouvre B à AB                                           |
| Mouvement de la tige                                  | Linéaire                                                                               |
| Matière de finition                                   | Laiton                                                                                 |
| Matière du corps                                      | Bronze<br>ASTM B584<br>CDA 83450 Oshalloy                                              |
| Matière du siège                                      | Port A: bronze<br>Port B: bronze                                                       |
| Matière de la tige                                    | Acier inoxydable 316Ti                                                                 |
| Matière de la prise                                   | Laiton UNS C36000                                                                      |
| Matière du joint de tige                              | EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)<br>PTFE (polytétrafluoroéthylène)           |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Matériau du joint du siège | PTFE (polytétrafluoroéthylène)<br>Port B:laiton |
| Matériau d'emballage       | Chevrons PTFE/EPDM                              |
| Région cible               | Europe<br>Asie Pacifique<br>Australie           |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,6 Cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,6 Cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,1 Cm |
| Poids de l'emballage 1         | 1,01 Kg |

## Durabilité de l'offre

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règlementation REACH          | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                              |
| Directive UE RoHS             | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                  | Oui                                                                                                                            |
| Informations d'exemption RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                            |
| Profil environnemental        | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                              |
| Profil Économie Circulaire    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                           |
| Reprise                       | No                                                                                                                             |
| Teneur en métaux recyclés     | 0                                                                                                                              |