

ZP2V, Distributeur économe en vide ZP2V-B6-03


Fiche technique

General series information

Spécifications standards


Taille du raccord fileté de la ventouse	B6 (M6, Taraudage)
Orifice	03 (0.3 mm)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	5 °C (hors-gel)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	-100 kPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	5 °C (hors-gel)
Pneumatic input connection	Taraudage M6 x 1
Raccord de sortie pneumatique	Filetage M6 x 1
Débit d'écoulement	89 l/min (ANR)
Degré de filtration nominale de l'élément	40 µm
Poids	0.008 Kg

Dimensions



Constructions

Construction



Nomenclature			
No.	Description	Matière	Traitement de surface
1	Corps A	Laiton	Nickelage chimique
2	Corps B	Laiton	Nickelage chimique
3	Distributeur	Aluminium	—
4	Joint torique	HNBR	—
5	Ressort	Acier inox	—
6	Cartouche	CAC403 ou équivalent	—
7	Joint	NBR + Acier inox	—

Information supplémentaire

Catalogue

[ZP2V-B_FR.pdf](#)