



Datenblatt


DEUTSCH

RS Pro Grau F2000 Terminal Halogenfrei Verdrahtungskanäle W40XH40


RS Stock No: 136-9133




Bauhöhe 30




Bauhöhe 60




Bauhöhe 100



Bauhöhe 40



Bauhöhe 80



RS Pro F 2000 halogenfrei Verdrahtungskanäle entsprechen der DIN EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt.

Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 90° C.


Besondere Merkmale:

- Deckelkontur 90°
- Drahrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
- Farbe: grau, RAL 7035


RS Pro F 2000 halogenfree Control Panel Trunkings in accordance with DIN EN 50085. This series is made of halogenfree plastic, in accordance with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +90° C.

Specific Features:

- cover contour 90°
- cable hold-back noses from installation height 60 mm onwards
- colour: grey, RAL 7035



Bis Breite 60 mm
Up to width 60 mm



Ab Breite 80 mm
Width 80 mm upwards

Datenblatt

Nennmaß Nominal Size	Innenmaße Interior Dimensions	Nutzungsquerschnitt Cross section	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60 % Quantity of Cables with Filling Capacity of 60 %	VE / m PU / m	Art.-Nr. Art.-No.
B x H / W x H in mm	B x H / W x H in mm	in mm ² (100%)	2,5 mm ² Ø 3,4		
30 x 30	27 x 27	729	15	64	7358-1
25 x 40	22 x 37	814	22	68	7359-1
40 x 40	37 x 37	1.347	40	52	7361-1
60 x 40	56 x 37	2.035	62	40	7362-1
25 x 60	22 x 56	1.232	34	60	7369-1
40 x 60	36 x 56	2.027	61	48	7371-1
60 x 60	56 x 56	3.080	94	36	7372-1
80 x 60	76 x 56	4.200	130	32	7373-1
25 x 80	22 x 76	1.672	55	56	7379-1
40 x 80	36 x 76	2.721	96	40	7381-1
60 x 80	56 x 76	4.180	156	36	7382-1
80 x 80	76 x 76	5.700	215	24	7383-1
100 x 80	96 x 76	7.296	275	24	7384-1
120 x 80	115 x 76	8.755	318	16	7385-1
30 x 100	26 x 96	2.477	96	32	7390-1
40 x 100	36 x 96	3.398	115	24	7393-1
60 x 100	56 x 96	5.280	187	32	7391-1
80 x 100	76 x 96	7.200	264	20	7394-1
100 x 100	96 x 96	9.139	324	16	7392-1