

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS SRV - pack batteries pour onduleur tour longue autonomie - 1kVA

SRV36BP-9A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	External battery pack
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur Câble de batterie
Gamme de produit	Easy UPS On-Line

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	3
Montage de l'appareil	Fixé au sol
Batteries pré-installées	1
Créneau de batterie vide	0
Tension de la batterie	36 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	238 mm
Largeur	145 mm
Profondeur	400 mm
Poids Net	19,6 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
---------------------------	-------------------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...15000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	35,5 cm
Largeur de l'emballage 1	52,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	95 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	77 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	7 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative

