


Données techniques

29422E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	110 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	230 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	159 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	211,5 mm
T - Hauteur de butée	73 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	35 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	47 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	64 mm
a - Position Point Application Charges	69 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	13,5 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	1020000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	3080000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	320000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	8400 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	10200 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	16800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.108 Hz
--	----------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	8.892 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.427 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.714 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.444 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	193 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	165 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	120,5 mm
db2 - Diamètre max entretoise	129 mm

