

UCT-WMCO 2,9 (23X4) - 导线标识

0832101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0832101>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条，用于导体的连续标记
- 采用大面积标识，节省空间
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
- 在振动的环境下，也可牢固地固定
- 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

商业数据

订货号	0832101
包装单位	9 pc
最小订货量	9 pc
销售关键代码	BG2218
产品关键代码	BG2218
目录页面	页码209 (C-3-2019)
GTIN	4055626258607
单件重量 (含包装)	12.07 g
单件重量 (不含包装)	10.428 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	卡形式
标识	
标签数	24
每排单独标记数	8

尺寸

宽度	4 mm
长度	23 mm

外部尺寸

外径	2 mm ... 2.9 mm
----	-----------------

Text field

文本框宽度	23 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PC
阻燃等级, 符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	无硅树脂、卤素及镉

电缆/电线

电缆外径	2 mm ... 2.9 mm
------	-----------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试	
结果	已通过测试

用于测定防刮擦能力的刮擦试验	
规格	EN ISO 1518-1:2023 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试	
----------	--

UCT-WMCO 2,9 (23X4) - 导线标识

0832101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0832101>



规格	DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装, 保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

UCT-WMCO 2,9 (23X4) - 导线标识

0832101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0832101>



标准和规范

耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

标准

标准/规程

EN 45545-2

安装

安装类型

固定

UCT-WMCO 2,9 (23X4) - 导线标识

0832101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0832101>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-WMCO 2,9 (23X4) - 导线标识

0832101

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0832101>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

0.05千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn