

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Boîte PLS pour EVlink Pro AC métal sur pied 2 CP - Max 35 mm²

EVA1RFKES

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Pro AC Metal
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Pro AC EVB3 borne de recharge
Description des pôles	3P + N
Mode d'installation	Assemblé
Localisation sur l'appareil	Sur la partie inférieure
Tension d'alimentation nominale	380...415 V CA 50/60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S TN-C-S IT Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.

Complémentaires

Equipement fournis	1 platine de montage 2 rail Din 4 attache de fixation 3 presse-étoupe
Longueur du rail DIN	240 mm
Description de la plaque de montage	Châssis Telequick
Nombre d'entrée de câble	2 presse-étoupe pour M32 1 presse-étoupe pour M12
Section de câble	25...35 mm²
Hauteur	360 mm
Largeur	270 mm
Profondeur	180 mm
Poids Net	3,4 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66
Tenue aux chocs IK	IK09
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...70 °C

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	20,000 cm
Largeur de l'emballage 1	29,000 cm
Longueur de l'emballage 1	38,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,266 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	109,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	154,000 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.